

**Garant****CNMG 120408, Type: HB7210-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Type	HB7210-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Tilspænding $f$	0,3 - 0,7 mm/o
Spån Bryder	GM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Belægning	TiCN

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning