

Garant GRIDLINE

Computerarbejdsstation, Type: DK**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948201 DK
GTIN	4062406074203
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

Computerskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade eller med printerklap. Udstyret med en skillevæg til towerskabet med galvaniseret hylde, udtrækshylde (bæreevne 45 kg) med trækafastning. Tastaturskuffe med fordybet og aftagelig opbevaringsbakke, håndstøtte i bambus og trækafastning. Alle låse har samme låseprofil. Kabelgennemføring på bagsiden af kabinettet. Hyldeplade i bambus.

Lakering:

Korpus og tastaturskuffe lysegrå RAL 7035, låger, skuffefronter og udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Bredde	1000 mm
Vægt	97 kg
Dybde	700 mm

Højde	1020 mm
Dybde i G	28
Undersektion, nyttehøjde	645 mm
Undersektion, nyttebredde, højre	223 mm
Undersektion, nyttebredde, venstre	700 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Stiktype indgang	K
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerarbejdsstation

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------