


**Garant****SNMG 150612, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 150612 HB7210-1 Hjørneradius: 1,2 mm  
Type: HB7210-1  
Spånbryder: GG  
Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7210-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	K
Spånbrøder	GG
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning