

Garant**WNMG 080404, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7210-1 Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,4 - 6,5 mmTilspænding f : 0,3 - 0,7 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,3 - 0,7 mm/o
Spånbryder	GM
Skæremateriale	HM
Type	HB7210-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Primær anvendelse	K
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning