


Garant**SNMG 120412, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7210-1
Primær anvendelse	K
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Tilspænding f	0,32 - 0,8 mm/o
Spånryder	GG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Belægning	TiCN

ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning