


Garant**CC.T 09T308, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T308 HB7210-1 Type: HB7210-1
Spånbryder: GM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Primær anvendelse	K
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	GM
Type	HB7210-1
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning