

Garant**WNMG 080408, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	GG
Type	HB7210-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	K
Skæredybde a_p	0,4 - 6,5 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,8 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning