

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	68 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Holdegevind M	M16
Serie	Power Q
Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	2,05 grader
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm

passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Samlet længde $L_{i alt}$	60 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	22,34 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP