


Garant**SC.T 120408, Type: HB7210-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120408 HB7210-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7210-1

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,25 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	GM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	HB7210-1
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning