

**CNMG 120404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 CA025P Type: CA025P

Spånryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CA025P
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	PQ
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min

Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning