

**CNMG 120404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 CA025P Type: CA025P

Spånryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Type	CA025P
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	PS
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning