

**CNMG 120408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Type	CA025P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning