


CNMG 120412, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120412 CA025P Type: CA025P

Spånryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Type	CA025P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min

Spånbryder	PS
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning