


CNMG 120408, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PH
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Type	CA025P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning