

**CNMG 160608, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 160608 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA025P
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	PH
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning