

**CNMM 160612, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 160612 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA025P
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skæremateriale	HM
Spånbryder	PX
Primær anvendelse	P

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning