


**CNMM 190612, Type: CA025P**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMM 190612 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PX

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 11 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	PX
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning