


CNMM 120408, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 120408 CA025P Type: CA025P
 Spånbryder: PX
 Skæredybde a_p : 1 - 11 mm
 Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Type	CA025P
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	PX
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning