


CNMM 190616, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 190616 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Spånbryder	PX

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning