


DNMG 150608, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 CA025P Type: CA025P
 Spånbryder: PH
 Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
 Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Spånbryder	PH
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	1 - 5 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning