



High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α_{maks}	0,55 grader
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	73 mm
Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$	1 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær- $\varnothing D_{\text{c}}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Holdeboring- \varnothing	16 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	31,3 mm
$\varnothing D_3$	33 mm

Indstillingsvinkel κ	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------