

**DNMG 150616, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150616 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Spånbryder	PH
Type	CA025P
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning