

**DNMG 150608, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	PS

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning