

**DNMG 150604, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 CA025P Type: CA025P
Spånryder: PS
Skæredybde a_p : 1 - 4 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Type	CA025P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Spånryder	PS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning