


TNMG 160408, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	PQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning