

**TNMG 160404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	PS
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	P
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning