


**TNMG 160408, Type: CA025P**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

TNMG 160408 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 4,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o

Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning