

**WNMG 080404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Type	CA025P
Tilspænding $f$	0,07 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	HQ
Primær anvendelse	P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning