

**WNMG 080408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 CA025P Type: CA025P

Spånryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	HQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning