

**WNMG 080412, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080412 CA025P Type: CA025P

Spånryder: PS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånryder	PS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Type	CA025P

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning