

**WNMG 080416, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252118 CA025P |
| GTIN | 4960664865932 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

WNMG 080416 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tilspænding f | 0,15 - 0,6 mm/o |
| Skæredybde a_p | 1 - 3,8 mm |
| Primær anvendelse | P |
| Spånbryder | PS |
| Type | CA025P |
| Hjørneradius | 1,6 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |

| | |
|--|-------------------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 420 m/min |
| Belægning | CVD |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080416 |
| Antal skift/skær | 6 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |