



CNMG 120408, Type: PR005S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 PR005S Type: PR005S
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,03 - 0,12 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	PR005S
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o

Spånbryder	MQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning