



CNMG 120408, Type: PR015S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 PR015S Type: PR015S
 Spånryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	MQ

Skæremateriale	HM
Type	PR015S
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning