

**DNMG 150604, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 PR005S Type: PR005S
Spånbryder: MQ
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,12 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	MQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	S
Type	PR005S

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning