


DNMG 150608, Type: PR015S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 PR015S Type: PR015S
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Type	PR015S

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	MQ
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning