

**DNMG 150604, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 PR015S Type: PR015S
Spånbryder: MU
Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Spånbryder	MU

Type	PR015S
Primær anvendelse	S
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning