

**DNMG 150608, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 PR015S Type: PR015S
Spånbryder: MU
Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Type	PR015S
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Spånbryder	MU
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o

Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning