



SNMG 120404, Type: PR005S

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120404 PR005S Hjørneradius: 0,4 mm
 Type: PR005S
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,03 - 0,12 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o
Primær anvendelse	S
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Type	PR005S
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæremateriale	HM
Spånbryder	MQ
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning