

**VNMG 160404, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Type	PR005S
Primær anvendelse	S
Spånbrøder	MQ
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,12 mm/o
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning