

**TNMG 160408, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 PR015S Type: PR015S

Spånbryder: MU

Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	PR015S
Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	S

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	MU
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning