

**VNMG 160404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	MU
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Skæremateriale	HM
Type	PR015S
Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning