

**WNMG 080404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Primær anvendelse	S
Type	PR015S
Spånbryder	MQ
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning