

**VNMG 160408, Type: PR015S****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251824 PR015S |
| GTIN | 4960664837588 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

VNMG 160408 PR015S Type: PR015S
Spånbryder: MU
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Spånbryder | MU |
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 25 - 70 m/min |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,18 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | PR015S |
| Primær anvendelse | S |
| Belægning | Megacoat Hard |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |