

**TNMG 160408, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 PR005S Type: PR005S

Spånbryder: MQ

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Type	PR005S
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	S
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning