

**WNMG 080408, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080408 PR015S Type: PR015S  
Spånbryder: MQ  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Spånbryder	MQ
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,18 mm/o
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM

Type	PR015S
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning