


**WN.G 080408, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WN.G 080408 PR005S Type: PR005S

Spånbryder: MU

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæredybde a _p	0,5 - 3,5 mm
Type	PR005S
Spånryder	MU
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning