


**WN.G 080408, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WN.G 080408 PR015S Type: PR015S

Spånbryder: MU

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	MU
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR015S
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 3,5 mm
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Skæremateriale	HM
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning