

**CCGT 030102, Type: PR1535****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260041 PR1535 |
| GTIN                | 4960664871551 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

CCGT 030102 PR1535 Type: PR1535

Spånbryder: MFP-PF

Skæredybde  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 160 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 40 - 60 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                |
|--|----------------|
| Type                                       | PR1535         |
| Sekundær anvendelse                        | S              |
| Skærebetingelse                            | kontinuerlig   |
| Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse | 40 - 60 m/min  |
| Hjørneradius                               | 0,2 mm         |
| Skæredybde $a_p$                           | 0,03 - 0,2 mm  |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse   | 70 - 160 m/min |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Primær anvendelse          | M                             |
| Tilspænding f              | 0,02 - 0,1 mm/o               |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | HM                            |
| Spånbryder                 | MFP-PF                        |
| Belægning                  | Megacoat Nano                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 030102                   |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |