

Garant**Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.
Teknisk betinget **uden indvendig køling**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Holdeboring-Ø	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Skær-Ø D_c	160 mm
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	173 mm
Antal skær Z	7

Skafthudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800