

**Garant****Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 18/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	90 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø $D_c$	18 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	34 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	33 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,11 grader
$\varnothing D_3$	15 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2